



Be Right™



Sensor de caudal de inserción de acero inoxidable

de producto: F1A13C1T
USD Precio: Contacto Hach
Se envía dentro de 1 semana

Cuerpo de PVDF con manguito de acero inoxidable 316 con adaptador NPT de 2 pulgadas para fijarse al conjunto de válvula de bola MHF21A0, montaje de inserción en caliente, cable analógico de 6 m (20 pies)

Técnica de detección no magnética

Señal de onda cuadrada de frecuencia variable

Amplia ajustabilidad

Rendimiento superior de velocidad baja

Especificaciones

Contenido de la caja:	Incluye: sensor con cable de 20 ft y manual
Garantía:	12 meses
Longitud de cable:	20
Material carcasa:	PVDF con manguito de acero inoxidable
Tipo montaje:	Rosca de tubo/inserción en caliente

Contenido de la caja

Incluye: sensor con cable de 20 ft y manual