



Be Right™



## Sensor de caudal, acero inoxidable, cuerpo de PVDF, cable de 40 pies

# de producto: **F1A12C1T40**  
USD Precio: Contacto Hach  
Se envía dentro de 2 semanas

Cuerpo de PVDF con manguito de acero inoxidable 316/rosca de tubo con adaptador de montaje hexagonal NPT de 2 pulgadas para montaje de inserción de rosca de tubo, abrazadera soldada o en T para tubo, cable analógico de 12 m (40 pies)

**Técnica de detección no magnética**

**Señal de onda cuadrada de frecuencia variable**

**Amplia ajustabilidad**

**Rendimiento superior de velocidad baja**

---

### Especificaciones

Contenido de la caja:	Incluye: sensor con cable de 40 ft y manual
Garantía:	12 meses
Longitud de cable:	40
Material carcasa:	PVDF con manguito de acero inoxidable
Tipo montaje:	Rosca de tubo/inserción en caliente

---

### Contenido de la caja

Incluye: sensor con cable de 40 ft y manual