



Be Right™



Sensor de caudal con turbina, cuerpo de PVDF con manguito de acero inoxidable 316, cable de 20 pies

de producto: F1A12C1T20P
USD Precio: Contacto Hach
Se envía dentro de 2 semanas

Cuerpo de PVDF con manguito de acero inoxidable 316/rosca de tubo con adaptador de montaje hexagonal NPT de 2 pulgadas para montaje de inserción de rosca de tubo, abrazadera soldada o en T para tubo, cable analógico de 6 m (20 pies), etiqueta de identificación en papel

Técnica de detección no magnética

Señal de onda cuadrada de frecuencia variable

Amplia ajustabilidad

Rendimiento superior de velocidad baja

Especificaciones

Contenido de la caja:	Incluye: sensor con cable de 20 ft y manual
Garantía:	12 meses
Longitud de cable:	20
Material carcasa:	PVDF con manguito de acero inoxidable
Tipo montaje:	Pipe thread/hot tap

Contenido de la caja

Incluye: sensor con cable de 20 ft y manual